

**Para rękawic 03410, rozmiar rękawic: 9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094423 9
GTIN	4059904105348
Klasa artykułu	09H

Opis**Wykonanie:**

Solidne rękawice z bawełny i jerseyu z powłoką nitylową do średnich i trudnych zastosowań. Znacznie bardziej wytrzymałe niż ciężkie rękawice skórzane i solidniejsze oraz elastyczniejsze niż rękawice PVC. Skuteczna blokada przed tłuszczem i olejem. Szczególnie polecane do części odlewanych, kształtek z tworzywa sztucznego, prętów stalowych, blachy, kabli, materiałów budowlanych, surowego drewna.

03410. Z dzianym mankietem i powłoką w 3/4 do utrzymania lepszych właściwości oddechowych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

pryczepność na mokro	bardzo dobry
materiał powłoki	nityl

wycucie przy dotyku	umiarkowany
dopasowany kształt	dobry
bez dimetyloformamidu	tak
rozmiar rękawic	9
Ochrona przed gorącym	brak
pryczepność przy zaoliwieniu	umiarkowany
nie zawierają silikonu	tak
oddychanie	umiarkowany
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
zawartość	12
EN 388.	4221X
materiał podłoża	Bawełna
powłoka	Nitril
wariant powłoki	Powłoka w 3/4
zakres zastosowania	Heavy Duty
kolor	niebieski / naturalny
masa	40,8 g
zastosowanie	wielorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne