

**Płyty obrotowe do imadeł LEINEN-JUNIOR,, szerokość szczęk: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967070 150
GTIN	2050002047501
Klasa artykułu	97G

**Opis****Wykonanie:****Duża dokładność zamoc. dzięki precyzyjnej prowadnicy pryzmowej.**

Otwieranie do tyłu. Z wysokogatunkowego żeliwa perlitycznego (GG 22). Długa i bardzo dokładna prowadnica pryzmowa o wysokiej precyzji.

Precyzyjne ułożyskowanie wrzeciona. Wrzeciono całkowicie osłonięte i zabezpieczone przed zabrudzeniem, o małych oporach ruchu, z gwintem trapezowym (szybkie rozwieranie i zwieranie szczęk). Hartowane szczęki mocujące, rowkowane, szlifowane, wymienne i obracane. Kowadełko o dużej, frezowanej powierzchni. Przy zastosowaniu płyty obrotowej nr 967070 obracane o 360°, z mechanizmem zaciskowym, pozwalającym na ustalenie w każdej pozycji.

**w dostawie::**

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

**Powłoka lakiernicza:**

Srebrnoszare.

**Opis techniczny**

pasują do imadeł o szerokości szczęk	150 mm
Rodzaj produktu	Akcesoria do imadła

**Akcesoria**

Imadła równoległe LEINEN-JUNIOR, szerokość szczęk 150 mm

---

967060 150