

Imadła równoległe LEINEN-JUNIOR,, szerokość szczęk: 150mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	967060 150
GTIN	2050002047471
Klasa artykułu	97G

Opis

Wykonanie:

Duża dokładność zamoc. dzięki precyzyjnej prowadnicy pryzmowej.

Otwieranie do tyłu. Z wysokogatunkowego żeliwa perlitycznego (GG 22). Długa i bardzo dokładna prowadnica pryzmowa o wysokiej precyzji.

Precyzyjne ułożyskowanie wrzeciona. Wrzeciono całkowicie osłonięte i zabezpieczone przed zabrudzeniem, o małych oporach ruchu, z gwintem trapezowym (szybkie rozwieranie i zwieranie szczęk). Hartowane szczęki mocujące, rowkowane, szlifowane, wymienne i obracane. Kowadełko o dużej, frezowanej powierzchni. Przy zastosowaniu płyty obrotowej nr 967070 obracane o 360°, z mechanizmem zaciskowym, pozwalającym na ustalenie w każdej pozycji.

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszare.

Opis techniczny

Rozstaw	280 mm
masa	40,5 kg
kierunek otwierania	Rozwierane do tyłu
materiał	żeliwo szare o wysokiej wytrzymałości (GG 22)

głębokość mocowania	97 mm
Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.	25 - 65 mm
szerokość szczęk	150 mm
Rodzaj produktu	Imadła równoległe

Akcesoria

Płyty podkładowe do imadeł, bambusowe wielk. 300X250	967328 300X250
Płyty obrotowe do imadeł LEINEN-JUNIOR, szerokość szczęk 150 mm	967070 150
Szczęki zamienne ze śrubami, obracane, rowkowane/ szlifowane, para szerokość szczęk 150 mm	967080 150
Płyty podkładowe do imadeł	967330