


Ruszty, głębokość: 400 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991724 400
GTIN	2050001760814
Klasa artykułu	960

Opis**Wykonanie:**

Do nakładania na wsporniki. Ruszty cynkowane ogniowo. Maks. nośność segmentu rusztu 400 kg.

Pasuje do :

regałów wspornikowych nr 991711-991718, wsporników pojedynczych nr 991720.
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 400 kg
wysokość: 30 mm
szerokość: 1250 mm

Opis techniczny

szerokość	1250 mm
wysokość	30 mm
głębokość	400 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	400 kg