


Garant

Regały podstawowe o dużej nośności, z 2 ramami, głębokość użytkowa 950 mm, wysokość: 2500 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	993020 2500
GTIN	4045197521897
Klasa artykułu	91W

Opis**Wykonanie:**

Rama stojaków z ceowników o szerokości 100 mm. Co 50 mm zaczep do zawieszenia wysuwanych półek. Z drążkiem zamykającym (indywidualna blokada wysuwu), zabezpieczającym ścianę czołową i tylną (2-częściowa).

Zastosowanie:

Do wyposażenia w wysuwane półki nr 993101; 993111, ściany boczne nr 993260; 993270, drzwi skrzydłowe nr 993321; 993331 i rolety z napędem elektrycznym nr 993310 – 993316.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy

wskazówka:

- dla bezpieczeństwa regał musi być zakotwiony w posadzce za pomocą odpowiednich elementów mocujących
- dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

magazynowanie palet: Poprzeczne magazynowanie palet

wysokość użytkowa: 2390 mm

maksymalne wyposażenie w szufladopółki/półki: 4

maksymalne obciążenie zabezpieczenia od czoła: 500 kg

maksymalne obciążenie pola: 4000 kg

Opis techniczny

maksymalne obciążenie zabezpieczenia od czoła	500 kg
maksymalne obciążenie pola	4000 kg
wysokość	2500 mm
wysokość użytkowa	2390 mm
maksymalne wyposażenie w szufladopółki/półki	4
Grubość materiału	2 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	4000 kg
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	50 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	głębokość użytkowa 950 mm
szerokość	1520 mm
głębokość	970 mm
szerokość użytkowa	1320 mm
głębokość użytkowa	950 mm
magazynowanie palet	Poprzeczne magazynowanie palet
Rodzaj produktu	Regał o dużej nośności