


Szczęki zamienne ze śrubami, obracane, rowkowane/szlifowane, para, szerokość szczęk: 100 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967080 100
GTIN	2050001741639
Klasa artykułu	97G

Opis**Pasuje do :**

Imadło **LEINEN-JUNIOR**, nr 967060.

w dostawie::

Wraz ze śrubami mocującymi.

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

wysokość: 20 mm

głębokość: 10 mm

rozstaw otworów mocujących: 69 mm

Opis techniczny

szerokość szczęk	100 mm
wysokość	20 mm
rozstaw otworów mocujących	69 mm
głębokość	10 mm
sposób mocowania	wiercić
mocowanie powierzchniowe	rowkowane/szlifowane, odwracane
certyfi kat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd

