


Szczęki zamienne ze śrubami, obracane, rowkowane/szlifowane, para, szerokość szczęk: 125 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967080 125
GTIN	2050001741646
Klasa artykułu	97G

Opis**Pasuje do :**

Imadło **LEINEN-JUNIOR**, nr 967060.

w dostawie::

Wraz ze śrubami mocującymi.

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

wysokość: 25 mm

głębokość: 12 mm

rozstaw otworów mocujących: 85 mm

Opis techniczny

rozstaw otworów mocujących	85 mm
mocowanie powierzchniowe	rowkowane/szlifowane, odwracane
głębokość	12 mm
wysokość	25 mm
sposób mocowania	wiercić
szerokość szczęk	125 mm
certyfi kat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd

