


Regały wspornikowe, dwustronne, głębokość 2x500 mm, szerokość regału: 5000mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	991717 5000
GTIN	2050001760647
Klasa artykułu	97K

Opis

Wykonanie:

Stojak z profili IPE 120, walcowanych na gorąco. Wsporniki z przykręcanych profili IPE. Przyspawane zabezpieczenie przed stoczeniem. Na zamówienie wsporniki przystosowane do wtykowych zabezpieczeń przed stoczeniem.

Opis:

Wymiary montażowe:

Liczba pól \times wymiar osiowy + 1 szerokość stojaka (64 mm).

Głębokość całkowita = głębokość nominalna + 120 mm na stojak lub nogę stojaka (dotyczy regałów jedno- lub obustronnych).

w dostawie::

Wszystkie regały z łącznikami poziomymi i zastrzałami krzyżowymi oraz kotwami do ciężkich obciążeń, do mocowania w posadzce.

Powłoka lakiernicza:

Stojak: RAL 5010, niebieski Chagall, wsporniki: RAL 2004, pomarańczowy.

wskazówka:

- inne wymiary dostarczane w wykonaniu standardowym: wysokości 2000 / 3000 / 3500 mm, głębokości 750 mm, szerokości 750 / 1000 mm
- regały wspornikowe o innych wymiarach i nośnościach - na zamówienie
- dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

wys. regału	2500 mm
wymiar montażowy	5064 mm
liczba stojaków	5
wymiar w osi = szerokość półki	1250 mm
szerokość regału	5000 mm
liczba pól	4
liczba poziomów	10
liczba wsporników obustronnie	40
Nośność wspornika	400 kg
Wysokość regału wspornikowego	2500 mm
Regulacja wysokości co	100 mm
Wykonanie montażowe	wsporniki przykręcane
Głębokość wspornika	400-600 mm
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokość 2x500 mm
głębokość obustronna	500 mm
nośność każdego ramienia	400 kg
nośność stojaka, wraz z poziomem dolnym	4000 kg
Rodzaj produktu	Regał wspornikowy