

**Imadła równoległe z kabłąkiem zaciskowym, szerokość szczęk: 60 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967030 60
GTIN	4045197612311
Klasa artykułu	91J

Opis**Wykonanie:**

Duża dokładność zamocowania dzięki precyzyjnej prowadnicy pryzmowej.

Otwierane do tyłu. Z żeliwa perlitycznego (GG 25) o wysokiej wytrzymałości. Długa i bardzo dokładna **precyzyjna prowadnica pryzmowa**. Precyzyjne, łożyskowane wrzeciono z gwintem trapezowym, całkowicie zakryte, zabezpieczone przed zabrudzeniem. Duża, frezowana powierzchnia kowadła do lekkich prac związanych z prostowaniem materiału. Hartowane szczęki stalowe są rowkowane i mogą być wymienione na szczęki szlifowane (zob. szczęki zamienne).

Zastosowanie:

Do mocowania na blatach stołów warsztatowych.

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

Rozstaw: 65 mm

masa: 2,5 kg

Opis techniczny

Rozstaw	65 mm
masa	2,5 kg

materiał	żeliwo o wysokiej wytrzymałości (GG 25)
kierunek otwierania	Rozwierane do tyłu
szerokość szczęk	60 mm
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd