


Szczęki zamienne ze śrubami, obracane, rowkowane/szlifowane, para, szerokość szczęk: 150 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967080 150
GTIN	2050001741653
Klasa artykułu	97G

Opis**Pasuje do :**

Imadło **LEINEN-JUNIOR**, nr 967060.

w dostawie::

Wraz ze śrubami mocującymi.

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

wysokość: 30 mm

głębokość: 15 mm

rozstaw otworów mocujących: 97,5 mm

Opis techniczny

szerokość szczęk	150 mm
mocowanie powierzchniowe	rowkowane/szlifowane, odwracane
rozstaw otworów mocujących	97,5 mm
sposób mocowania	wiercić
wysokość	30 mm
głębokość	15 mm
certyfi kat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd

