

Imadła równoległe LEINEN-JUNIOR,, szerokość szczęk: 100 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967060 100
GTIN	2050002047457
Klasa artykułu	97G

Opis**Wykonanie:**

Duża dokładność zamoc. dzięki precyzyjnej prowadnicy pryzmowej.

Otwieranie do tyłu. Z wysokogatunkowego żeliwa perlitycznego (GG 22). Długa i bardzo dokładna prowadnica pryzmowa o wysokiej precyzji.

Precyzyjne ułożyskowanie wrzeciona. Wrzeciono całkowicie osłonięte i zabezpieczone przed zabrudzeniem, o małych oporach ruchu, z gwintem trapezowym (szybkie rozwieranie i zwieranie szczęk). Hartowane szczęki mocujące, rowkowane, szlifowane, wymienne i obracane. Kowadełko o dużej, frezowanej powierzchni. Przy zastosowaniu płyty obrotowej nr 967070 obracane o 360°, z mechanizmem zaciskowym, pozwalającym na ustalenie w każdej pozycji.

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszare.

Rozstaw: 140 mm

głębokość mocowania: 84 mm

Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.: 16 - 75 mm

masa: 12 kg

Opis techniczny

kierunek otwierania	Rozwierane do tyłu
masa	12 kg

materiał	żeliwo szare o wysokiej wytrzymałości (GG 22)
Rozstaw	140 mm
głębokość mocowania	84 mm
Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.	16 - 75 mm
szerokość szczęk	100 mm
Rodzaj produktu	Imadła równoległe

Akcesoria

Płyty obrotowe do imadeł LEINEN-JUNIOR, szerokość szczęk 100 mm	967070 100
Szczęki zamienne ze śrubami, obracane, rowkowane/ szlifowane, para szerokość szczęk 100 mm	967080 100
Przyrządy do regulacji wysokości imadeł LEINEN-JUNIOR do imadeł o wielk. 100	967510 100
Para szczęk z metali lekkich do imadeł, ze sprężynami zaciskowymi Szerokość szczęk 100 mm	967711 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, gładkie, standard Szerokość szczęk 100 mm	967721 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, profilowane Szerokość szczęk 100 mm	967722 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, pryzmatyczne Szerokość szczęk 100 mm	967723 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al/nakładka fibrowa, gładkie Szerokość szczęk 100 mm	967724 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, filcowe, gładkie Szerokość szczęk 100 mm	967726 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, gumowe, gładkie Szerokość szczęk 100 mm	967727 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, poliuretanowe, rowkowane Szerokość szczęk 100 mm	967728 100
	967729 100

Szczęki magnetyczne do imadeł, para, poliuretanowe,
pryzmatyczne Szerokość szczęk 100 mm

Płyty podkładowe do imadeł

967330

Płyty podkładowe do imadeł, bambusowe wielk. 300X250

967328 300X250