

Imadła równoległe LEINEN-JUNIOR,, szerokość szczęk: 125mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967060 125
GTIN	2050002047464
Klasa artykułu	97G

Opis**Wykonanie:****Duża dokładność zamoc. dzięki precyzyjnej prowadnicy pryzmowej.**

Otwieranie do tyłu. Z wysokogatunkowego żeliwa perlitycznego (GG 22). Długa i bardzo dokładna prowadnica pryzmowa o wysokiej precyzji.

Precyzyjne ułożyskowanie wrzeciona. Wrzeciono całkowicie osłonięte i zabezpieczone przed zabrudzeniem, o małych oporach ruchu, z gwintem trapezowym (szybkie rozwieranie i zwieranie szczęk). Hartowane szczęki mocujące, rowkowane, szlifowane, wymienne i obracane. Kowadełko o dużej, frezowanej powierzchni. Przy zastosowaniu płyty obrotowej nr 967070 obracane o 360°, z mechanizmem zaciskowym, pozwalającym na ustalenie w każdej pozycji.

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszare.

Opis techniczny

głębokość mocowania	88 mm
materiał	żeliwo szare o wysokiej wytrzymałości (GG 22)
kierunek otwierania	Rozwierane do tyłu
masa	24 kg

Rozstaw	180 mm
Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.	16 - 68 mm
szerokość szczęk	125 mm
Rodzaj produktu	Imadła równoległe

Akcesoria

Płyty podkładowe do imadeł, bambusowe wielk. 300X250	967328 300X250
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,Al, gładkie, standard Szerokość szczęk 125 mm	967721 125
Przyrządy do regulacji wysokości imadeł LEINEN-JUNIOR do imadeł o wielk. 125	967510 125
Płyty obrotowe do imadełLEINEN-JUNIOR, szerokość szczęk 125 mm	967070 125
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, poliuretanowe, pryzmatyczne Szerokość szczęk 125 mm	967729 125
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,Al/nakładka fibrowa, gładkie Szerokość szczęk 125 mm	967724 125
Para szczęk z metali lekkich do imadeł, ze sprężynami zaciskowymi Szerokość szczęk 125 mm	967711 125
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,Al, profilowane Szerokość szczęk 125 mm	967722 125
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,gumowe, gładkie Szerokość szczęk 125 mm	967727 125
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,filcowe, gładkie Szerokość szczęk 125 mm	967726 125
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,Al, pryzmatyczne Szerokość szczęk 125 mm	967723 125
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, poliuretanowe, rowkowane Szerokość szczęk 125 mm	967728 125
Szczęki zamienne ze śrubami, obracane, rowkowane/ szlifowane, para szerokość szczęk 125 mm	967080 125
Płyty podkładowe do imadeł	967330

Zestawy szczęk magnetycznych do imadeł Szerokość
szczęk 125 mm

967702 125