


Garant

Regały podstawowe o dużej nośności, z 2 ramami, głębokość użytkowa 1350 mm, wysokość: 2500 mm

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 993000 2500 |
| GTIN | 4045197521859 |
| Klasa artykułu | 91W |

Opis**Wykonanie:**

Rama stojaków z ceowników o szerokości 100 mm. Co 50 mm zaczep do zawieszenia wysuwanych półek. Z drążkiem zamykającym (indywidualna blokada wysuwu), zabezpieczającym ścianę czołową i tylną (2-częściowa).

Zastosowanie:

Do wyposażenia w wysuwane półki nr 993101; 993111, ściany boczne nr 993260; 993270, drzwi skrzydłowe nr 993321; 993331 i rolety z napędem elektrycznym nr 993310 – 993316.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

wskazówka:

- dla bezpieczeństwa regał musi być zakotwiony w posadzce za pomocą odpowiednich elementów mocujących
- dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

magazynowanie palet: Wzdłużne magazynowanie palet

wysokość użytkowa: 2390 mm

maksymalne wyposażenie w szufladopółki/półki: 4

maksymalne obciążenie zabezpieczenia od czoła: 500 kg

maksymalne obciążenie pola: 4000 kg

Opis techniczny

| | |
|---|--|
| maksymalne obciążenie pola | 4000 kg |
| wysokość użytkowa | 2390 mm |
| maksymalne wyposażenie w szufladopółki/półki | 4 |
| wysokość | 2500 mm |
| maksymalne obciążenie zabezpieczenia od czoła | 500 kg |
| Grubość materiału | 2 mm |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 4000 kg |
| Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu |
| Regulacja wysokości co | 50 mm |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu | głębokość użytkowa 1350 mm |
| szerokość | 1120 mm |
| głębokość | 1370 mm |
| szerokość użytkowa | 920 mm |
| głębokość użytkowa | 1350 mm |
| magazynowanie palet | Wzdłużne magazynowanie palet |
| Rodzaj produktu | Regał o dużej nośności |