


## Regały wspornikowe, jednostronne, głębokość 500 mm, szerokość regału: 2500mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	991712 2500
GTIN	2050001760470
Klasa artykułu	960

### Opis

#### Wykonanie:

Stojak z profili IPE 120, walcowanych na gorąco. Wsporniki z przykręcanych profili IPE. Przyspawane zabezpieczenie przed stoczeniem. Na zamówienie wsporniki przystosowane do wtykowych zabezpieczeń przed stoczeniem.

#### Opis:

#### Wymiary montażowe:

Liczba pól  $\times$  wymiar osiowy + 1 szerokość stojaka (64 mm).

Głębokość całkowita = głębokość nominalna + 120 mm na stojak lub nogę stojaka (dotyczy regałów jedno- lub obustronnych).

#### w dostawie::

Wszystkie regały z łącznikami poziomymi i zastrzałami krzyżowymi oraz kotwami do ciężkich obciążeń, do mocowania w posadzce.

#### Powłoka lakiernicza:

Stojak: RAL 5010, niebieski Chagall, wsporniki: RAL 2004, pomarańczowy.

#### wskazówka:

- **inne wymiary dostarczane w wykonaniu standardowym: wysokości 2000 / 3000 / 3500 mm, głębokości 750 mm, szerokości 750 / 1000 mm**
- **regały wspornikowe o innych wymiarach i nośnościach - na zamówienie**
- **dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

## Opis techniczny

wymiar w osi = szerokość półki	1250 mm
szerokość regału	2500 mm
wymiar montażowy	2564 mm
liczba pól	2
liczba poziomów	5
wys. regału	2500 mm
liczba stojaków	3
liczba wsporników jednostronnie	12
Nośność wspornika	400 kg
Wysokość regału wspornikowego	2500 mm
Regulacja wysokości co	100 mm
Wykonanie montażowe	wsporniki przykręcane
Głębokość wspornika	400-600 mm
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokość 500 mm
głębokość jednostronna	500 mm
nośność każdego ramienia	400 kg
nośność stojaka, wraz z poziomem dolnym	2000 kg
Rodzaj produktu	Regał wspornikowy