



Para rękawic Sahara® 100, rozmiar rękawic: 9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094413 9
GTIN	4008198710097
Klasa artykułu	04Q

Opis

Wykonanie:

Sahara® 100. Rękawice z bawełnianego trykotu z tkanym mankietem i nitylową powłoką na długości 3/4, do ochrony i wygodnej pracy w kontakcie z częściami zanieczyszczonymi olejem i wilgotnymi. **Standard Oeko-Tex 100** i wg EU 1935/2004 nadają się do **kontaktu ze środkami spożywczymi**. Nadają się zwłaszcza do kontaktu z częściami mokrymi albo zaolejonymi, do prac ślusarskich, ogrodniczych i budowlanych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	9
pryczepność przy zaoliwieniu	umiarkowany
pryczepność na mokro	bardzo dobry

bez dimetyloformamidu	tak
Ochrona przed gorącym	brak
oddychanie	umiarkowany
dopasowany kształt	dobry
wycucie przy dotyku	umiarkowany
oznaczenie producenta	Sahara 100
materiał powłoki	nitryl
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
zawartość	13
Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością
Właściwości rękawic	bez lateksu
Właściwości rękawic	bez dimetyloformamidu
właściwości elektrostatyczne	Zanik ładunku 0,9 s według EN 61340-5-1
EN 388.	3111X
materiał podłoża	Bawełna
powłoka	Nitryl
wariant powłoki	Powłoka w 3/4
zakres zastosowania	Uniwersalne
długość	240 - 260 mm
kolor	żółty
masa	81 g
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	1
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne

