

**Para rękawic 03410, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094423 11
GTIN	4059904105386
Klasa artykułu	09H

Opis**Wykonanie:**

Solidne rękawice z bawełny i jerseyu z powłoką nitylową do średnich i trudnych zastosowań. Znacznie bardziej wytrzymałe niż ciężkie rękawice skórzane i solidniejsze oraz elastyczniejsze niż rękawice PVC. Skuteczna blokada przed tłuszczem i olejem. Szczególnie polecane do części odlewanych, kształtek z tworzywa sztucznego, prętów stalowych, blachy, kabli, materiałów budowlanych, surowego drewna.

03410. Z dzianym mankietem i powłoką w 3/4 do utrzymania lepszych właściwości oddechowych.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

EN 388:2016: 4221X

materiał podłoża: Bawełna

powłoka: nityl

zakres zastosowania: Heavy Duty

kolor: niebieski / naturalny

Opis techniczny

materiał powłoki	nitryl
pryczepność przy zaoliwieniu	umiarkowany
dopasowany kształt	dobry
wyczucie przy dotyku	umiarkowany
Ochrona przed gorącym	brak
masa	40,8 g
rozmiar rękawic	11
bez dimetyloformamidu	tak
nie zawierają silikonu	tak
pryczepność na mokro	bardzo dobry
oddychanie	umiarkowany
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
EN 388:2016	4221X
materiał podłoża	Bawełna
powłoka	nitryl
zakres zastosowania	Heavy Duty
kolor	niebieski / naturalny