



Ściany boczne 2-częściowe, do głębokości mm, całkowita wysokość regału: 2000 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	993260 2000
GTIN	4045197522023
Klasa artykułu	91W

Opis

Wykonanie:

Ściana boczna z blachy stalowej składa się z 2 blach mocowanych jedna nad drugą. Dostawa w komplecie z materiałami do mocowania.

Zastosowanie:

Do wypełnienia boku na końcu regału (nie może być montowana między dwoma polami regału). Do zakrycia całego pola regału z prawej i z lewej strony trzeba zamówić 2 ściany boczne (2-częściowe).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

szerokość: 1321 mm

wysokość: 1875 mm

Opis techniczny

całkowita wysokość regału	2000 mm
wysokość	1875 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atrybut nazwy produktu	do głębokości mm
szerokość	1321 mm
głębokość	2 mm
pasują do regałów o głębokości	1370 mm