

**Imadła równoległe , szerokość szczęk: 175mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 967260 175 |
| GTIN | 4045197694294 |
| Klasa artykułu | 92H |

Opis**Wykonanie:**

Wykonane całkowicie ze stali – gwarantowana niełamiwość. Otwierane do przodu.

Szczęki frezowane i powierzchniowo hartowane. Duża głębokość mocowania; grube wrzeciono z gwintem trapezowym i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Prowadnice regulowane; szerokie, hartowane kowadło.

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki do rur nr 967285.

płyta obrotowa nr 967280, kabłąk zaciskowy nr 967290.

wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

Opis techniczny

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| kierunek otwierania | rozwierane do przodu |
| Rozstaw | 225 mm |
| masa | 24 kg |
| materiał | Stal odkuwana matrycowo |
| szczęki do rur nr 967285 o Ø zewn. | 1 – 5 cal |

Rodzaj produktu

Imadła równoległe

Akcesoria

Płyty podkładowe do imadeł

967330

Szczęki do rur, para do imadeł o wielk. 175

967285 175

Płyty obrotowe, oddzielne do imadeł o wielk. 175

967280 175

Płyty podkładowe do imadeł, bambusowe wielk. 300X250

967328 300X250

Przyrządy do regulacji wysokości imadła, nr 967260 do imadeł o wielk. 175

967550 175