

**Imadła równoległe , szerokość szczęk: 100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967260 100
GTIN	4045197694263
Klasa artykułu	92H

Opis**Wykonanie:**

Wykonane całkowicie ze stali – gwarantowana niełamiwość. Otwierane do przodu.

Szczęki frezowane i powierzchniowo hartowane. Duża głębokość mocowania; grube wrzeciono z gwintem trapezowym i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Prowadnice regulowane; szerokie, hartowane kowadło.

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki do rur nr 967285.

płyta obrotowa nr 967280, kabłąk zaciskowy nr 967290.

wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

Opis techniczny

szczęki do rur nr 967285 o Ø zewn.	3/8 – 2.1/2 cal
materiał	Stal odkuwana matrycowo
kierunek otwierania	rozwierane do przodu
Rozstaw	125 mm
masa	6 kg

szerokość szczęk	100 mm
Rodzaj produktu	Imadła równoległe

Akcesoria

Płyty obrotowe, oddzielne do imadeł o wielk. 100	967280 100
Para szczęk z metali lekkich do imadeł, ze sprężynami zaciskowymi Szerokość szczęk 100 mm	967711 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,Al, gładkie, standard Szerokość szczęk 100 mm	967721 100
Szczęki do rur, para do imadeł o wielk. 100	967285 100
Płyty podkładowe do imadeł	967330
Płyty podkładowe do imadeł, bambusowe wielk. 300X250	967328 300X250
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,gumowe, gładkie Szerokość szczęk 100 mm	967727 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,Al, pryzmatyczne Szerokość szczęk 100 mm	967723 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,filcowe, gładkie Szerokość szczęk 100 mm	967726 100
Kabłąk do imadła do imadeł o wielk. 100	967290 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,poliuretanowe, rowkowane Szerokość szczęk 100 mm	967728 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,Al, profilowane Szerokość szczęk 100 mm	967722 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,poliuretanowe, pryzmatyczne Szerokość szczęk 100 mm	967729 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,Al/nakładka fibrowa, gładkie Szerokość szczęk 100 mm	967724 100