

Garant**Wiertła krótkie HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 4,65 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	113260 4,65
GTIN	4045197006691
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjne otwory dzięki **wysokiej precyzji ruchu obrotowego i specjalnemu profilowi rowków wiórowych.**

Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm

Zaleta:

zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1897

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L₂: 17 mm

Długość rowków wiórowych L_c: 24 mm

długość całkowita L: 58 mm

Ø chwytu D_s: 4,65 mm

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,03 mm/obr,

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,03 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L _c	24 mm
Ø nom. D _c	4,65 mm

Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
\varnothing chwytu D_s	4,65 mm
długość całkowita L	58 mm
norma	DIN 1897
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	17 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS E
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Wiertła kręte