

Para rygli LNS Duo 80×50×1,5, długość słupków: 1350 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991361 1350
GTIN	4058255037353
Klasa artykułu	96P

Opis**Wykonanie:**

Kształtowniki o przekroju zamkniętym, gięte na zimno, z przyspawanymi zaczepami. Każdy zaczep ma do 5 mocnych haków dla optymalnego przeniesienia obciążenia na stojak regału do palet. Obciążenie półek do 4 450 kg na każdą parę poprzeczek.

Pasuje do :

Regały na palety od daty produkcji 08 / 2018.

w dostawie::

2 rygle do zawieszania w ramie stojaka, z 2 kołkami zabezpieczającymi.

Powłoka lakiernicza:

Zbliżony do koloru pomarańczowego RAL 2004, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Inne poprzeczki o długości rygli 2700 mm zob. nr 991337, 991341, 991345 w 3. tomie katalogu głównego.

wysokość wzdłużnic: 80 mm

nośność pary rygli: 1995 kg

Opis techniczny

nośność pary rygli	1995 kg
długość słupków	1350 mm
wysokość wzdłużnic	80 mm
Rodzaj produktu	Elementy do regału na palety

