

**Para rygli LNS Duo 100×50×1,5, długość słupków: 1825mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991362 1825
GTIN	
Klasa artykułu	96P

**Opis****Wykonanie:**

Profile formowane na zimno z przyspawanymi agrafami. Każda agrafa ma do 5 stabilnych haków optymalnie rozprowadzających obciążenie na stojaku regału paletowego.

**Pasuje do:**

Regały paletowe od daty produkcji 8/2018 do 5/2022.

**w dostawie::**

2 rygle do zawieszania w ramie stojaka, z 2 kołkami zabezpieczającymi.

**Powłoka lakiernicza:**

Zbliżony do koloru pomarańczowego RAL 2004, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Inne poprzeczki o długości rygli 2700 mm zob. nr 991337, 991341, 991345 w 3. tomie katalogu głównego.

Do regałów do daty produkcji 5/2022 rygle można stosować tylko w ramach wymiany w razie uszkodzenia. W razie zmiany regału, np. przy montażu dodatkowych poziomów rygli, konieczne jest ponowne obliczenie wg DIN 15512:2020.

**Opis techniczny**

nośność pary rygli	2082 kg
długość słupków	1825 mm
Zakres zastosowania	Regały
wysokość wzdłużnic	100 mm
Rodzaj produktu	Rygiel / poprzeczka

