

Para rygli EGN Duo 150×50×1,5, długość słupków: 2700mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991363 2700
GTIN	
Klasa artykułu	96P

Opis**Wykonanie:**

Profile formowane na zimno z przyspawanymi agrafami. Każda agrafa ma do 5 stabilnych haków optymalnie rozprowadzających obciążenie na stojaku regału paletowego.

Pasuje do:

Regały paletowe od daty produkcji 8/2018 do 5/2022.

w dostawie::

2 rygle do zawieszania w ramie stojaka, z 2 kołkami zabezpieczającymi.

Powłoka lakiernicza:

Zbliżony do koloru pomarańczowego RAL 2004, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Dalsze rygle o długości 2700 mm znajdują Państwo pod nr 991337, 991341, 991345 w katalogu, tom 3.

Do regałów do daty produkcji 5/2022 rygle można stosować tylko w ramach wymiany w razie uszkodzenia. W razie zmiany regału, np. przy montażu dodatkowych poziomów rygli, konieczne jest ponowne obliczenie wg DIN 15512:2020.

Opis techniczny

nośność pary rygli	3750 kg
długość słupków	2700 mm
Zakres zastosowania	Regały
wysokość wzdłużnic	150 mm
Rodzaj produktu	Rygiel / poprzeczka

