

**Płytki z zarysem pełnym 60° zewnętrzne, prawe, HBX820, skok: 1,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270736 1,5
GTIN	4045197982254
Klasa artykułu	22B

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
skok gwintu	1,5 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	zewn.
Profil płytki skrawającej	Profil pełny
Gatunek	HBX820
Klasa tolerancji	DIN 13 6H
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytko skrawająca
do toczenia gwintów**Dane użytkownika**

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	220 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	150 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadają się	130 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	85 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	75 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	35 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	85 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	110 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	130 m/min	N
ciągle	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		