

HOLEX**Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, prawe, HBX820, skok gwintu: 3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270784 3
GTIN	4045197982537
Klasa artykułu	22B

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
skok gwintu	3 mm
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	wewn.
rodzaj zastosowania	prawe
Profil płytki skrawającej	Profil pełny
Gatunek	HBX820
Klasa tolerancji	DIN 13 6H
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia gwintów

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
--	-------------	----------------	---------

aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	220 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	150 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	85 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	75 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	35 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	85 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	110 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	130 m/min	N
ciągle	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		