

BROCKHAUS | HEUER

Imadła równoległe „Heuer-Front”, szerokość szczęk: 180 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967350 180
GTIN	2050002047679
Klasa artykułu	93Q

Opis**Wykonanie:**

Całkowicie ze stali, kute matrycowo – gwarantowana niełamiwość. Otwierane do przodu. Szczęki do mocowania rur pod szczękami zwykłymi. Mocne wrzeciono z **dwuzwojnym gwintem trapezowym** do szybkiego otwierania i zamykania szczęk. Cynkowany klucz do wrzeciona z przynitowanymi, stalowymi pierścieniami zabezpieczającymi. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Regulowana, obustronna prowadnica pryzmowa. Ze wzmocnionym kowadłem do prostowania i spęczania. ze stałymi, rowkowanymi szczękami dokładnie hartowanymi powierzchniowo.

w dostawie::

Wraz z elementami mocującymi do montażu na blacie roboczym.

Powłoka lakiernicza:

Młot niebieski, lakierowany proszkowo.

wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

Rozstaw: 225 mm

głębokość mocowania: 100 mm

Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.: 27 - 100 mm

masa: 29 kg

Opis techniczny

głębokość mocowania	100 mm
---------------------	--------

kierunek otwierania	rozwierane do przodu
masa	29 kg
materiał	Stal odkuwana matrycowo
Rozstaw	225 mm
Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.	27 - 100 mm
szerokość szczęk	180 mm
Seria	Heuer Front
wymienne szczęki	nie
Rodzaj produktu	Imadła równoległe

Akcesoria

Przyrządy do regulacji wysokości imadeł, nr 967350/7360/7420/7430 do imadeł o wielk. 160/180	967540 160/180
Płyty obrotowe, oddzielne do imadeł o wielk. 160/180	967390 160/180
Płyty podkładowe do imadeł	967330
Płyty podkładowe do imadeł, bambusowe wielk. 300X250	967328 300X250