

BROCKHAUS | HEUER

Imadła równoległe „Heuer-Front”, szerokość szczęk: 100 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967350 100
GTIN	2050002047631
Klasa artykułu	93Q

Opis**Wykonanie:**

Całkowicie ze stali, kute matrycowo – gwarantowana niełamiwość. Otwierane do przodu. Szczęki do mocowania rur pod szczękami zwykłymi. Mocne wrzeciono z **dwuzwojnym gwintem trapezowym** do szybkiego otwierania i zamykania szczęk. Cynkowany klucz do wrzeciona z przynitowanymi, stalowymi pierścieniami zabezpieczającymi. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Regulowana, obustronna prowadnica pryzmowa. Ze wzmocnionym kowadłem do prostowania i spęczania.

ze stałymi, rowkowanymi szczękami dokładnie hartowanymi powierzchniowo.

w dostawie::

Wraz z elementami mocującymi do montażu na blacie roboczym.

Powłoka lakiernicza:

Młot niebieski, lakierowany proszko.

wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

Rozstaw: 125 mm

głębokość mocowania: 50 mm

Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.: 16 - 30 mm

masa: 4,5 kg

Opis techniczny

Rozstaw	125 mm
---------	--------

masa	4,5 kg
kierunek otwierania	rozwierane do przodu
materiał	Stal odkuwana matrycowo
głębokość mocowania	50 mm
Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.	16 - 30 mm
szerokość szczęk	100 mm
Seria	Heuer Front
wymienne szczęki	nie
Rodzaj produktu	Imadła równoległe

Akcesoria

Kabłąk do imadła pasuje do imadła typu „Heuer-Front“ o rozm. 100	967400 100
Płyty obrotowe, oddzielne do imadeł o wielk. 100	967390 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, poliuretanowe, pryzmatyczne Szerokość szczęk 100 mm	967729 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, poliuretanowe, rowkowane Szerokość szczęk 100 mm	967728 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, gumowe, gładkie Szerokość szczęk 100 mm	967727 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, filcowe, gładkie Szerokość szczęk 100 mm	967726 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al/nakładka fibrowa, gładkie Szerokość szczęk 100 mm	967724 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, pryzmatyczne Szerokość szczęk 100 mm	967723 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, profilowane Szerokość szczęk 100 mm	967722 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, gładkie, standard Szerokość szczęk 100 mm	967721 100
	967711 100

Para szczęk z metali lekkich do imadeł, ze sprężynami zaciskowymi Szerokość szczęk 100 mm

Płyty podkładowe do imadeł	967330
Płyty podkładowe do imadeł, bambusowe wielk. 300X250	967328 300X250