

**Wytaczaki, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272185 25/16
GTIN	4045197983206
Klasa artykułu	22B

**Opis****Wykonanie:**

Stały kąt pochYLENIA 1,5°.

norma: DIN 4984

minimalna Ø otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 30 mmPrzesunięcie osi  $L_3$ : 16,3 mm

długość całkowita L: 200 mm

Zestaw części zamiennych: 279981 2

**Opis techniczny**

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	30 mm
długość całkowita L	200 mm
Przesunięcie osi $L_3$	16,3 mm
wielk. płytki	16 mm
Zestaw części zamiennych	279981 2
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN 4984
Rodzaj produktu	Wytaczaki