

BROCKHAUS | HEUER

## Imadła równoległe „Heuer-Front” z wymiennymi szczękami, szerokość szczęk: 140 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	967360 140
GTIN	2050002047693
Klasa artykułu	93Q

### Opis

#### Wykonanie:

**Całkowicie ze stali, kute matrycowo – gwarantowana niełamliwość. Otwierane do przodu.** Szczęki do mocowania rur pod szczękami zwykłymi. Mocne wrzeciono z **dwuzwojnym gwintem trapezowym** do szybkiego otwierania i zamykania szczęk. Cynkowany klucz do wrzeciona z przynitowanymi, stalowymi pierścieniami zabezpieczającymi. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Regulowana, obustronna prowadnica pryzmowa. Ze wzmocnionym kowadłem do prostowania i spęczania.

Szczęki hartowane powierzchniowo. Jedna strona **rowkowana**, druga strona **gładka**. Obracane i wymienne.

#### w dostawie::

Wraz z elementami mocującymi do montażu na blacie roboczym.

#### Powłoka lakiernicza:

Młot niebieski, lakierowany proszkowo.

#### wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

Rozstaw: 200 mm

głębokość mocowania: 80 mm

Szczęki do mocowania rur o  $\varnothing$  zewn.: 27 - 70 mm

masa: 16 kg

### Opis techniczny

Rozstaw	200 mm
kierunek otwierania	rozwierane do przodu
głębokość mocowania	80 mm
masa	16 kg
materiał	Stal odkuwana matrycowo
Szczęki do mocowania rur o $\varnothing$ zewn.	27 - 70 mm
szerokość szczęk	140 mm
Seria	Heuer Front
wymienne szczęki	nie
Rodzaj produktu	Imadła równoległe

## Akcesoria

Przyrządy do regulacji wysokości imadeł, nr 967350/7360/7420/7430 do imadeł o wielk. 140	967540 140
Szczęki zamienne z wkrętami do imadeł „Heuer-Front“, para szerokość szczęk 140 mm	967405 140
Płyty obrotowe, oddzielne do imadeł o wielk. 140	967390 140
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al/nakładka fibrowa, gładkie Szerokość szczęk 140 mm	967724 140
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, pryzmatyczne Szerokość szczęk 140 mm	967723 140
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, profilowane Szerokość szczęk 140 mm	967722 140
Para szczęk z metali lekkich do imadeł, ze sprężynami zaciskowymi Szerokość szczęk 140 mm	967711 140
Płyty podkładowe do imadeł	967330
Płyty podkładowe do imadeł, bambusowe wielk. 300X250	967328 300X250