

Garant**Przecinak eco wzmocniony, lewe, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 32/3Lmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273865 32/3L
GTIN	4045197983572
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Z chłodzeniem eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

Pasuje do:

Uchwyty nr 273893; 273894; 274095; 274097 lub uchwyt VDI 319132.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279920 należy zamawiać oddzielnie.

wskazówka:

Ze względów konstrukcyjnych nie jest kompatybilny z uchwytami EWS nr 319148 i 319149. Klucz montażowy nr 279920 należy zamawiać oddzielnie. Drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem od głębokości wcinania 19,5 mm. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

Opis techniczny

wysokość przecinaka h ₅	32 mm
Seria	Eco
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	90 mm
wysokość h ₁	25 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
długość całkowita L	122 mm

rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki