

BROCKHAUS | HEUER

Imadła równoległe „Heuer-Front” z płytą obrotową i wymiennymi szczękami, szerokość szczęk: 140 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	967380 140
GTIN	2050002047778
Klasa artykułu	93Q

Opis

Wykonanie:

Kute ze stali – gwarantowana niełamiwość. Rozwierane do przodu. Z dodatkowymi szczęk. do rur pod szczęk. właściwymi. Mocne wrzeciono z **dwuzwojowym gwintem trapezowym**, zapewniającym szybkie rozwieranie i zwieranie szczęk. Ocynkowany klucz wrzeciona z nitowanymi pierścieniami zabezpieczającymi ze stali. Wrzeciono i prowadnice osłonięte przed zanieczyszczeniami. Regulowana, dwustronna prowadnica pryzmowa, wzmocnione kowadełko do spęczania i prostowania detali.

Szczęki hartowane powierzchniowo. Jedna strona **rowkowana**, druga strona **gładka**. Obracane i wymienne.

Możliwość bezstopniowego obracania płyty o 360° i blokowania w każdym położeniu.

w dostawie::

Wraz z elementami mocującymi do montażu na blacie roboczym.

Powłoka lakiernicza:

Młot niebieski, lakierowany proszkowo.

Opis techniczny

kierunek otwierania	rozwierane do przodu
materiał	Stal odkuwana matrycowo
szerokość szczęk	140 mm

Seria	Heuer Front
wymienne szczęki	tak
Rodzaj produktu	Imadła równoległe

Akcesoria

Szczęki zamienne z wkrętami do imadeł „Heuer-Front“, para szerokość szczęk 140 mm	967405 140
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al/nakładka fibrowa, gładkie Szerokość szczęk 140 mm	967724 140
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, pryzmatyczne Szerokość szczęk 140 mm	967723 140
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, profilowane Szerokość szczęk 140 mm	967722 140
Para szczęk z metali lekkich do imadeł, ze sprężynami zaciskowymi Szerokość szczęk 140 mm	967711 140
Płyty podkładowe do imadeł	967330
Płyty podkładowe do imadeł, bambusowe wielk. 300X250	967328 300X250