

BROCKHAUS | HEUER

Imadła równoległe „Heuer-Front”, szerokość szczęk: 140 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967350 140
GTIN	2050002047655
Klasa artykułu	93Q

Opis**Wykonanie:**

Całkowicie ze stali, kute matrycowo – gwarantowana niełamiwość. Otwierane do przodu. Szczęki do mocowania rur pod szczękami zwykłymi. Mocne wrzeciono z **dwuzwojnym gwintem trapezowym** do szybkiego otwierania i zamykania szczęk. Cynkowany klucz do wrzeciona z przynitowanymi, stalowymi pierścieniami zabezpieczającymi. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Regulowana, obustronna prowadnica pryzmowa. Ze wzmocnionym kowadłem do prostowania i spęczania. ze stałymi, rowkowanymi szczękami dokładnie hartowanymi powierzchniowo.

w dostawie::

Wraz z elementami mocującymi do montażu na blacie roboczym.

Powłoka lakiernicza:

Młot niebieski, lakierowany proszko.

wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

Rozstaw: 200 mm

głębokość mocowania: 80 mm

Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.: 27 - 70 mm

masa: 16 kg

Opis techniczny

masa	16 kg
------	-------

głębokość mocowania	80 mm
Rozstaw	200 mm
materiał	Stal odkuwana matrycowo
kierunek otwierania	rozwierane do przodu
Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.	27 - 70 mm
szerokość szczęk	140 mm
Seria	Heuer Front
wymienne szczęki	nie
Rodzaj produktu	Imadła równoległe

Akcesoria

Przyrządy do regulacji wysokości imadeł, nr 967350/7360/7420/7430 do imadeł o wielk. 140	967540 140
Płyty obrotowe, oddzielne do imadeł o wielk. 140	967390 140
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, przymatyczne Szerokość szczęk 140 mm	967723 140
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al/nakładka fibrowa, gładkie Szerokość szczęk 140 mm	967724 140
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, profilowane Szerokość szczęk 140 mm	967722 140
Para szczęk z metali lekkich do imadeł, ze sprężynami zaciskowymi Szerokość szczęk 140 mm	967711 140
Płyty podkładowe do imadeł	967330
Płyty podkładowe do imadeł, bambusowe wielk. 300X250	967328 300X250