

BROCKHAUS | HEUER

Imadła równoległe „Heuer-Front”, szerokość szczęk: 160 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967350 160
GTIN	2050002047662
Klasa artykułu	93Q

Opis**Wykonanie:**

Całkowicie ze stali, kute matrycowo – gwarantowana niełamiwość. Otwierane do przodu. Szczęki do mocowania rur pod szczękami zwykłymi. Mocne wrzeciono z **dwuzwojnym gwintem trapezowym** do szybkiego otwierania i zamykania szczęk. Cynkowany klucz do wrzeciona z przynitowanymi, stalowymi pierścieniami zabezpieczającymi. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Regulowana, obustronna prowadnica pryzmowa. Ze wzmocnionym kowadłem do prostowania i spęczania.

ze stałymi, rowkowanymi szczękami dokładnie hartowanymi powierzchniowo.

w dostawie::

Wraz z elementami mocującymi do montażu na blacie roboczym.

Powłoka lakiernicza:

Młot niebieski, lakierowany proszko.

wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

Rozstaw: 225 mm

głębokość mocowania: 100 mm

Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.: 27 - 100 mm

masa: 27 kg

Opis techniczny

głębokość mocowania	100 mm
---------------------	--------

Rozstaw	225 mm
masa	27 kg
kierunek otwierania	rozwierane do przodu
materiał	Stal odkuwana matrycowo
Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.	27 - 100 mm
szerokość szczęk	160 mm
Seria	Heuer Front
wymienne szczęki	nie
Rodzaj produktu	Imadła równoległe

Akcesoria

Przyrządy do regulacji wysokości imadeł, nr 967350/7360/7420/7430 do imadeł o wielk. 160/180	967540 160/180
Płyty obrotowe, oddzielne do imadeł o wielk. 160/180	967390 160/180
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al/nakładka fibrowa, gładkie Szerokość szczęk 160 mm	967724 160
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, przyzmatyczne Szerokość szczęk 160 mm	967723 160
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, profilowane Szerokość szczęk 160 mm	967722 160
Para szczęk z metali lekkich do imadeł, ze sprężynami zaciskowymi Szerokość szczęk 160 mm	967711 160
Płyty podkładowe do imadeł	967330
Płyty podkładowe do imadeł, bambusowe wielk. 300X250	967328 300X250