

HOLEX®
Imadła równoległe , szerokość szczęk: 140 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	967310 140
GTIN	4045197694348
Klasa artykułu	92H

Opis

Wykonanie:

Wykonane całkowicie ze stali – gwarantowana niełamiwość. Otwierane do przodu, z przyspawanymi szczękami do mocowania rur. Szczęki frezowane i powierzchniowo hartowane. Duża głębokość mocowania. Mocne wrzeciono z gwintem trapezowym. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Prowadnice regulowane. Szerokie, hartowane kowadło

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

wskazówka:

odpowiednia płyta obrotowa nr 967280, wielk. 150.

certyfiakat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

Rozstaw: 200 mm

głębokość mocowania: 100 mm

Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.: 3/4 – 3.1/2 cal

masa: 18 kg

Opis techniczny

kierunek otwierania	rozwierane do przodu
masa	18 kg
Rozstaw	200 mm
głębokość mocowania	100 mm

materiał	Stal odkuwana matrycowo
Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.	3/4 – 3.1/2 cal
szerokość szczęk	140 mm
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd