

**Imadła techniczne z kabłąkiem, szerokość szczęk: 75 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967590 75
GTIN	2050001741561
Klasa artykułu	97G

**Opis****Wykonanie:**

Przegub kulowy umożliwia obrócenie lub wychylenie górnej części do najkorzystniejszej pozycji. Blokowanie zaciskiem dźwigniowym. Imadła można dodatkowo obracać stopniowo co 6° aż do 360°, dlatego używane są także do pionowego mocowania długich detali. Imadła i kabłąk lub podstawa do przykręcania wykonane są z lekkiego stopu pokrytego lakierem młotkowym. Wrzeczono stalowe, osłonięte rozwieranie szczęk do przodu. Z wymiennymi szczękami ze stali.

Rozstaw: 110 mm

głębokość mocowania: 50 mm

zakres obrotu przegubu kulowego: 360 stopni

zakres przechyłu przegubu kulowego: 90 stopni

**Opis techniczny**

zakres przechyłu przegubu kulowego	90 stopni
zakres obrotu przegubu kulowego	360 stopni
głębokość mocowania	50 mm
Rozstaw	110 mm

szerokość szczęk	75 mm
wymienne szczęki	tak
z kabłąkiem zaciskowym	tak