

Garant**Przyrząd do regulacji wysokości imadeł nr 967100/7110, do imadeł o wielk.: 100****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 967520 100 |
| GTIN | 4045197694461 |
| Klasa artykułu | 91J |

Opis**Wykonanie:**

Stabilna konstrukcja stalowa. Bardzo stabilna praca i dokładne prowadzenie dzięki elementom wykonanym na obrabiarkach CNC. Bardzo mocny zacisk dzięki specjalnemu mechanizmowi mocującemu. Wmontowany amortyzator gazowy ułatwia płynną regulację wysokości imadła. Szybkie ustalenie w dowolnej pozycji za pomocą **zabezpieczającej dźwigni zaciskowej**.

Zalety:

Imadło, w połączeniu z przyrządem do regulacji wysokości, **może być obracane o 360° bez dodatkowej płyty obrotowej**, aby ustawić detal w żądanej pozycji roboczej. Przy wszystkich przesuwach pionowych i obrotach zachowany jest odstęp bezpieczeństwa 25 mm, wymagany wg DIN 31001, część 1.

Zastosowanie:

Dopasowanie imadła z centymetrową dokładnością do odpowiedniej wysokości roboczej (szczególnie ważne w warsztatach dydaktycznych i szkolnych).

Pasuje do :

Imadła równoległe **GARANT nr 967100; 967110**.

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi śrubami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszara.

zakres regulacji wysokości: 242 mm

możliwość przestawienia ponad płytą stołu: 93 - 335 mm

masa: 10,3 kg

Opis techniczny

| | |
|---|-----------------------------------|
| masa | 10,3 kg |
| do imadeł o wielk. | 100 |
| możliwość przestawienia ponad płytą stołu | 93 - 335 mm |
| zakres regulacji wysokości | 242 mm |
| Rodzaj produktu | przyrządem do regulacji wysokości |