

**Imadła techniczne z podstawą, szerokość szczęk: 50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967600 50
GTIN	2050001741578
Klasa artykułu	97G

**Opis****Wykonanie:**

Przegub kulowy umożliwia obrócenie lub wychylenie górnej części do najkorzystniejszej pozycji. Blokowanie zaciskiem dźwigniowym. Imadła można dodatkowo obracać stopniowo co **6°** aż do 360°, dlatego używane są także do pionowego mocowania długich detali. Imadła i kabłąk lub podstawa do przykręcania wykonane są z lekkiego stopu pokrytego lakierem młotkowym. Wrzeczono stalowe, osłonięte rozwieranie szczęk do przodu. Z wymiennymi szczękami z tworzywa sztucznego.

Rozstaw: 75 mm

głębokość mocowania: 35 mm

zakres obrotu przegubu kulowego: 360 stopni

zakres przechyłu przegubu kulowego: 90 stopni

**Opis techniczny**

Rozstaw	75 mm
zakres obrotu przegubu kulowego	360 stopni
głębokość mocowania	35 mm
zakres przechyłu przegubu kulowego	90 stopni
szerokość szczęk	50 mm

wymienne szczęki	tak
z podstawą	tak