

Imadła precyzyjne z podstawą, szerokość szczęk: 50mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 967600 50 |
| GTIN | 2050001741578 |
| Klasa artykułu | 97G |

Opis

Wykonanie:

Przegub kulowy umożliwia obrócenie lub wychylenie górnej części do najkorzystniejszej pozycji. Blokowanie zaciskiem dźwigniowym. Imadła można dodatkowo obracać stopniowo co **6°** aż do 360°, dlatego używane są także do pionowego mocowania długich detali. Imadła i kabłąk lub podstawa do przykręcania wykonane są z lekkiego stopu pokrytego lakierem młotkowym. Wrzeciono stalowe, osłonięte rozwieranie szczęk do przodu. Z wymiennymi szczękami z tworzywa sztucznego.

Opis techniczny

| | |
|------------------------------------|------------|
| Rozstaw | 75 mm |
| zakres obrotu przegubu kulowego | 360 stopni |
| głębokość mocowania | 35 mm |
| zakres przechyłu przegubu kulowego | 90 stopni |
| szerokość szczęk | 50 mm |
| wymienne szczęki | tak |
| z podstawą | tak |

Rodzaj produktu

Imadła równoległe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/967600-50>