

Imadła techniczne z podstawą, szerokość szczęk: 75 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967600 75
GTIN	2050001741370
Klasa artykułu	97G

Opis**Wykonanie:**

Przegub kulowy umożliwia obrócenie lub wychylenie górnej części do najkorzystniejszej pozycji. Blokowanie zaciskiem dźwigniowym. Imadła można dodatkowo obracać stopniowo co **6°** aż do 360°, dlatego używane są także do pionowego mocowania długich detali. Imadła i kabłąk lub podstawa do przykręcania wykonane są z lekkiego stopu pokrytego lakierem młotkowym. Wrzeciono stalowe, osłonięte rozwieranie szczęk do przodu. Z wymiennymi szczękami ze stali.
Rozstaw: 110 mm
głębokość mocowania: 50 mm
zakres obrotu przegubu kulowego: 360 stopni
zakres przechyłu przegubu kulowego: 90 stopni

Opis techniczny

zakres obrotu przegubu kulowego	360 stopni
Rozstaw	110 mm
zakres przechyłu przegubu kulowego	90 stopni
głębokość mocowania	50 mm
szerokość szczęk	75 mm

wymienne szczęki

tak

z podstawą

tak