

Imadło precyzyjne ze szczękami blokowymi i kabłąkiem , szerokość szczęk: 50mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	967610 50
GTIN	2050001741387
Klasa artykułu	97G

Opis

Wykonanie:

Przegub kulowy umożliwia obrócenie lub wychylenie górnej części do najkorzystniejszej pozycji. Blokowanie zaciskiem dźwigniowym. Imadła można dodatkowo obracać stopniowo co 6° aż do 360°, dlatego używane są także do pionowego mocowania długich detali. Imadła i kabłąk lub podstawa do przykręcania wykonane są z lekkiego stopu pokrytego lakierem młotkowym. Wrzeciono stalowe, osłonięte rozwieranie szczęk do przodu. ze szczękami blokowymi z aluminium do mocowania detali o różnych kształtach.

Opis techniczny

Rozstaw	75 mm
głębokość mocowania	35 mm
zakres przechyłu przegubu kulowego	90 stopni
zakres obrotu przegubu kulowego	360 stopni
szerokość szczęk	50 mm
zakres mocowania	0 - 80 mm

wymienne szczęki	tak
ze szczękami blokowymi	tak
z kabłąkiem zaciskowym	tak
Rodzaj produktu	Imadła równoległe

Akcesoria

Szczęki zamienne, blokowe, z Al, para szerokość szczęk 50 mm	967630 50
Uniwersalny przyrząd do mocowania	967650
Szczęki zamienne, blokowe, z tworzywa sztucznego, para szerokość szczęk 50 mm	967635 50