


**Garant****Moduły z uchwytami narzędziowymi, szerokość 627 mm, do uchwytów narzędziowych typu: HSK100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	970130 HSK100
GTIN	4045197490094
Klasa artykułu	91L

**Opis****Wykonanie:**

Z blachy stalowej, z uchwytami narzędziowymi GARANT z tworzywa sztucznego. Możliwy montaż pod kątem nachylenia 0°/20°/45°.

**Pasuje do :****Szerokość 452 mm:**

Systemowy wózek transportowy nr 970011; 970016 każdy w rozm. 452/A; wózek transportowy CNC nr 970041; 970046 każdy w rozm. 452; stojak nasadowy nr 970505 rozm. 0.

**Szerokość 627 mm:**

Systemowy wózek transportowy nr 970011; 970016 każdy w rozm. 627/A; 627/B; wózek transportowy CNC nr 970041; 970046 każdy w rozm. 627; szafy pionowe nr 942002; 942004 i nr 971605; 971625.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy

**wskazówka:**

Gniazda na uchwyty VDI 20 pasują też do stempli dziurkarek Trumpf.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

głębokość: 150 mm

wys. boków ramy: 37 mm

liczba uchwytów narzędziowych: 5

odstęp osiowy A: 111 mm

**Opis techniczny**

wys. boków ramy	37 mm
odstęp osiowy A	111 mm
głębokość	150 mm
liczba uchwytów narzędziowych	5
do uchwytów narzędziowych typu	HSK 100
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	szerokość 627 mm
Rodzaj produktu	System nośny do wózków transportowych CNC