



Stojaki nasadowe, szerokość 500 mm, do uchwytów narzędziowych typu: SK40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	970505 SK40
GTIN	4045197488992
Klasa artykułu	91L

Opis

Wykonanie:

Ściany boczne można indywidualnie wyposażać w szynę nośną nr 970110 i moduły narzędziowe. Moduły mogą być montowane **poziomo** albo **ukośnie**. Wyposażona w 3 moduły narzędziowe

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**

wskazówka:

Gniazda na uchwyty VDI 20 pasują też do stempli dziurkarek Trumpf.

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 327 mm

głębokość: 550 mm

liczba uchwytów narzędziowych: 27

odstęp osiowy A: 85 mm

Opis techniczny

odstęp osiowy A	85 mm
liczba modułów narzędziowych	3
do uchwytów narzędziowych typu	SK 40

liczba uchwytów narzędziowych	27
głębokość	550 mm
wysokość	327 mm
szerokość	500 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	szerokość 500 mm