



## Stojaki nasadowe, szerokość 500 mm, do uchwytów narzędziowych typu: HSK80



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	970505 HSK80
GTIN	4045197489609
Klasa artykułu	91L

### Opis

#### Wykonanie:

Ściany boczne można indywidualnie wyposażać w szynę nośną nr 970110 i moduły narzędziowe. Moduły mogą być montowane **poziomo** albo **ukośnie**. Wyposażona w 3 moduły narzędziowe

#### Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**

#### wskazówka:

Gniazda na uchwyty VDI 20 pasują też do stempli dziurkarek Trumpf.

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 327 mm

głębokość: 550 mm

liczba uchwytów narzędziowych: 12

odstęp osiowy A: 108 mm

### Opis techniczny

odstęp osiowy A	108 mm
liczba modułów narzędziowych	3
do uchwytów narzędziowych typu	HSK80

liczba uchwytów narzędziowych	12
wysokość	327 mm
głębokość	550 mm
szerokość	500 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	szerokość 500 mm