

**Półka CNC, szerokość 1 000 mm, do uchwytów narzędziowych typu: VDI20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	970660 VDI20
GTIN	4045197489074
Klasa artykułu	91L

**Opis****Wykonanie:**

Półki z blachy stalowej z uchwytami narzędziowymi GARANT z tworzywa sztucznego. Strona przednia z czworokątnym podciąganiem do stabilizacji. **Zakres regulacji na głębokość 130 mm.** Możliwość zablokowania **w położeniu 90° i ukośnym 120°.**

**Pasuje do :**

Montaż przez **zawieszenie w słupkach nośnych (grupa 92), regał CNC nr 970680 i wózek na materiały nr 918590 rozm. 1000 (grupa 91).**

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy.**

Grubość materiału: 1,5 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 80 mm

głębokość: 155 mm

liczba uchwytów narzędziowych: 23

odstęp osiowy A: 55 mm

Nośność przy zawieszeniu na kolumnach nośnych: 25 kg

Nośność na regale CNC i wózku roboczym: 50 kg

**Opis techniczny**

wysokość	80 mm
liczba uchwytów narzędziowych	23
odstęp osiowy A	55 mm
głębokość	155 mm

szerokość	1000 mm
do uchwytów narzędziowych typu	VDI 20
Nośność przy zawieszeniu na kolumnach nośnych	25 kg
Nośność na regale CNC i wózku roboczym	50 kg
Grubość materiału	1,5 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	szerokość 1 000 mm