

AEG

Wyrzynarka, Typ: STEP1200XE



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078213 STEP1200XE
GTIN	4002395192762
Klasa artykułu	07A

Opis

Wykonanie:

Solidne otwornice do uniwersalnego zastosowania, z metalowymi korpusami przekładni i zabezpieczeniem przed przeciążeniem.

System szybkoocucjący FIXTEC do szybkiej wymiany brzeszczotów bez użycia narzędzi oraz **włączany ruch wahadłowy** zapewniają optymalną wydajność cięcia i odprowadzanie wiórów przy zmniejszonym zużyciu brzeszczota.

w dostawie::

Wraz z zabezpieczeniem przed zrywaniem wióra.

W komplecie 2 brzeszczoty, adapter odpylający, podstawa ślizgowa, kabel sieciowy 4 m, walizka transportowa.

wskazówka:

Brzeszczoty bagnetowe zob. nr 5888400-5888551.

Opis techniczny

maks. grubość przecinanego drewna	135 mm
skok wahadłowy	4x
odpowiednie brzeszczoty	588400 – 588551
maks. grubość przecinanej stal węglowej	10 mm

masa	2,4 kg
cięcie pod kątem	tak
pobór mocy	730 W
maks. wibracje wg EN	10,5 m/s ²
cechy szczególne	zastosowanie uniwersalne
liczba skoków	500 - 3000 min ⁻¹
wymiana narzędzi bez użycia narzędzi	tak, system FIXTEC
oznaczenie producenta	STEP1200XE
Opakowanie	walizka transportowa
konstrukcja	Kształt prosty
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Piły

Akcesoria

Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T318A	588400 T318A
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T118A	588400 T118A
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T118AF	588400 T118AF
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T118B	588400 T118B
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T127D	588400 T127D
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T318B	588400 T318B
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T118AHM	588400 T118AHM