

**Półka CNC, szerokość 1 000 mm, do uchwytów narzędziowych typu: VDI40****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 970660 VDI40  |
| GTIN             | 4045197489098 |
| Klasa artykułu   | 91L           |

**Opis****Wykonanie:**

Półki z blachy stalowej z uchwytami narzędziowymi GARANT z tworzywa sztucznego. Strona przednia z czworokątnym podciąganiem do stabilizacji. **Zakres regulacji na głębokość 130 mm.** Możliwość zablokowania **w położeniu 90° i ukośnym 120°.**

**Pasuje do :**

Montaż przez **zawieszenie w słupkach nośnych (grupa 92), regał CNC nr 970680 i wózek na materiały nr 918590 rozm. 1000 (grupa 91).**

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy.**

Grubość materiału: 1,5 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 80 mm

głębokość: 155 mm

liczba uchwytów narzędziowych: 10

odstęp osiowy A: 85 mm

Nośność przy zawieszeniu na kolumnach nośnych: 25 kg

Nośność na regale CNC i wózku roboczym: 50 kg

**Opis techniczny**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| głębokość                     | 155 mm |
| liczba uchwytów narzędziowych | 10     |
| wysokość                      | 80 mm  |
| odstęp osiowy A               | 85 mm  |

|   |   |
|---|---|
| szerokość                                     | 1000 mm   |
| do uchwytów narzędziowych typu                | VDI 40  |
| Nośność przy zawieszeniu na kolumnach nośnych | 25 kg   |
| Nośność na regale CNC i wózku roboczym        | 50 kg   |
| Grubość materiału                             | 1,5 mm  |
| Wybór kolorów                                 | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu                        | szerokość 1 000 mm  |