

**HOLEX®****Włóknina ścierna, rolki, 115 mm×10 m, struktura włókniny: 1000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG5115 1000
GTIN	4045197575050
Klasa artykułu	52X

**Opis****Wykonanie:**

**Syntetyczna włóknina nylonowa z ziarnem ściernym** przełożona na podłożu z żywicy syntetycznej. Wolna od części mogących powodować korozję, do stosowania na sucho i na mokro (**jak 556015; 556110; 556115**).

jak 556115.

**Zalety:**

- **Dopasowuje się do kształtu elementu obrabianego.**
- **Otwarta struktura zapobiega dokładaniu i redukuje emisję ciepła.**
- **Równomierne, powtarzalne wykończenie.**
- **Do zastosowania na sucho i na mokro.**
- **Bez komponentów zagrażających korozją.**

**Zastosowanie:**

Do szlifowania ręcznego, z uchwytem nr 556020 albo przy zastosowaniu szlifierek oscylacyjnych. **drobne / bardzo drobne:** do czyszczenia powierzchni wrażliwych, do usuwania lekkich rys na metalach. Również do gładkich / bardzo gładkich matowień liniowych detali ze stali i metali nieżelaznych.

**Zawartość:**

**4 rolki / pojemnik.**

**wskazówka:**

**Sprzedaż tylko całych pojemników, nie można zamawiać pojedynczych sztuk! Informacja do zamawiania: 1 zestaw = 1 pojemnik.**

zawartość żelaza, siarki i chloru: &lt; 0,1 %

porównanie ziarnistości: 600 - 1000

ziarnistość: bardzo drobne

wersja: S Ultra Fine

kolor: szare

**Opis techniczny**

wersja	S Ultra Fine
kolor	szare
porównanie ziarnistości	600 - 1000
struktura włókniny	1000
ziarnistość	A very fine
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość rolki	115 mm
długość rolki	10 m
Atrybut nazwy produktu	115 mm×10 m