

**Para rękawic 6705, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094530 10
GTIN	4059904096653
Klasa artykułu	09H

**Opis****Wykonanie:**

6705. Powłoka poliuretanowa zapewnia dużą oddychalność i swobodę ruchu przy pracy w środowisku wilgotnym ale nie zaolejonym.

**Wykonanie, tekst reklamowy:**

Rękawice odporne na przecięcia (klasa 5) o **doskonałym stosunku jakości do ceny.**

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

nie zawierają silikonu	tak
pryczepność na mokro	umiarkowany
bez dimetyloformamidu	nie
oddychanie	dobry

Ochrona przed gorącym	dobry
EN 388 odporność na ścieranie	4
dopasowany kształt	dobry
EN 388 odporność na rozerwanie	4
wyczucie przy dotyku	dobry
EN 388 odporność na przecięcie	5
materiał powłoki	PU
rozmiar rękawic	10
EN 388 odporność na przekłucie	2
pryczepność przy zaoliwieniu	umiarkowany
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
zawartość	10
Technologia tkania	13G
EN 388.	4442C
EN 407	X1XXXX
materiał podłoża	Taeki
powłoka	PU
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Uniwersalne
kolor	czarny / szary
norma	EN 407
masa	31,8 g
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	C
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe