

Regał dostawny z ukośnymi półkami, szerokość 1 000 mm, głębokość: 600 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990602 600
GTIN	4004514249227
Klasa artykułu	96P

Opis

Wykonanie:

Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostępność z **maks. obciążeniem 150 kg na ukośną półkę**. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu. Dostępne obustronnie. **Obciążenie pola: 1300 kg**.

Wymiar montażowy regału dostawnego: 1 006 mm.

Ukośne przegródki mogą być przestawiane co 50 mm. Przedni panel na długości jest podniesiony o 15 mm i tym samym przeciwdziała wypadaniu towaru.

Opis:

Wymiary montażowe: regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm **regał dostawny:** długość nominalna + 6 mm **Całkowita głębokość ramy:** głębokość nominalna + 36 mm

Zastosowanie:

Możliwość magazynowania pojemników z tworzywa sztucznego, pojemników magazynowych półotwartych, kartonów itp.

Idealne do magazynowania w systemie First-in-First-Out.

w dostawie::

7 ukośnych półek, każda z 5 przegródkami. 2 rygle podłużne. 2 prowadnice boczne oraz 1 proste dno półki. w zestawie stopki do mocowania.

wskazówka:

- **elementy do mocowania w posadzce i ścianie nie wchodzą w zakres dostawy**

· **dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150 kg

Grubość półki: 25 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

materiał: ocynkowane

wysokość: 2000 mm

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 1006 mm

Liczba półek: 7

Opis techniczny

wysokość	2000 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	1006 mm
Liczba półek	7
montaż przez klienta	tak
głębokość	636 mm
szerokość	1006 mm
głębokość regału	600 mm
szerokość regału	1000 mm
wys. regału	2000 mm
maksymalne obciążenie pola	1300 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Grubość półki	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	szerokość 1 000 mm

Akcesoria

Półki ukośne, ocynkowane, głębokość 600 mm	990610 600
--	------------

