

Regał dostawny z ukośnymi półkami, szerokość 1 000 mm, głębokość: 800 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990602 800
GTIN	4004514218810
Klasa artykułu	96P

Opis

Wykonanie:

Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostępność z **maks. obciążeniem 150 kg na ukośną półkę**. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu. Dostępne obustronnie. **Obciążenie pola: 1300 kg**.

Wymiar montażowy regału dostawnego: 1 006 mm.

Ukośne przegródki mogą być przestawiane co 50 mm. Przedni panel na długości jest podniesiony o 15 mm i tym samym przeciwdziała wypadaniu towaru.

Opis:

Wymiary montażowe: regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm **regał dostawny:** długość nominalna + 6 mm **Całkowita głębokość ramy:** głębokość nominalna + 36 mm

Zastosowanie:

Możliwość magazynowania pojemników z tworzywa sztucznego, pojemników magazynowych półotwartych, kartonów itp.

Idealne do magazynowania w systemie First-in-First-Out.

w dostawie::

7 ukośnych półek, każda z 5 przegródkami. 2 rygle podłużne. 2 prowadnice boczne oraz 1 proste dno półki. w zestawie stopki do mocowania.

wskazówka:

- **elementy do mocowania w posadzce i ścianie nie wchodzą w zakres dostawy**

· **dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150 kg

Grubość półki: 25 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

materiał: ocynkowane

wysokość: 2000 mm

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 1006 mm

Liczba półek: 7

Opis techniczny

montaż przez klienta	tak
Liczba półek	7
głębokość	836 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	1006 mm
wysokość	2000 mm
szerokość	1006 mm
głębokość regału	800 mm
szerokość regału	1000 mm
wys. regału	2000 mm
maksymalne obciążenie pola	1300 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Grubość półki	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	szerokość 1 000 mm

Akcesoria

Półki ukośne, ocynkowane, głębokość 800 mm	990610 800
--	------------

